


Alteração dos Carrinhos JT 180Kg e JE 100Kg

Sistemas JT e JE



As referências dos artigos abaixo assinaladas sofreram alterações, tendo sido feitos melhoramentos das suas características:

The references of the articles listed below have changed and their characteristics have been improved:
Les références des articles listés ci-dessous ont changé et leurs caractéristiques ont été améliorées:




205129

CARRINHO JT 180KG



205105

CARRINHO JE 100KG



Características Features Caractéristiques

- Carrinho duplo de afinação de agulhas**
Double roller with needle adjustment | Roulette double à réglage de l'aiguille
- Materiais: Poliamida, Inox**
Materials: Polyamide, Stainless steel | Matériaux: Polyamide, Acier inoxydable

Ensaios Tests Essais	Método Method Méthode	Classificação Class Classe
Durabilidade Durability Durabilité	Ensaio realizado em movimentos deslizantes de ida e volta, numa distância de 800mm, num total de 25000 ciclos Test performed in back and forth sliding movements, over a distance of 800mm, for a total of 25000 cycles Test effectué en mouvements coulissants de va-et-vient, sur une distance de 800 mm, pour un total de 25000 cycles.	Grau Grade 1 Grade 5
Resistência à carga estática Static load resistance Résistance à la charge statique	Carga estática a temperatura ambiente, realizada durante 240 horas, com o peso requerido Ensaio de resistência a corrosão: Grau de corrosão (UNE-EN 1670:2007), o ensaio realizou-se segundo a Norma UNE-EN ISO 9227:2007 Static load at room temperature, carried out for 240 hours, with the required weight Corrosion resistance test: Grade of corrosion (UNE-EN 1670:2007), the test was carried out in accordance with Standard UNE-EN ISO 9227:2007. Charge statique à température ambiante, réalisée pendant 240 heures, avec le poids requis. Test de résistance à la corrosion : Grade de corrosion (UNE-EN 1670:2007), le test a été réalisé conformément à la norme UNE-EN ISO 9227:2007.	Grau Grade 1 Grade 4 - 240 horas, sem alteração

NOTA:



Estes artigos passarão a ser comercializados quando finalizarem os respetivos stocks dos carrinhos atuais.

These items will be available when stocks of the current rollers run out.

Ces articles seront commercialisés lorsque les stocks des roulettes actuelles seront finalisés.

Alteração dos Carrinhos JT 180Kg e JE 100Kg



Sistemas JT e JE



205129

CARRINHO JT 180KG

Aplicar em folhas até 180Kg
Rolamento duplo de afinação de agulhas
Material: Suporte PA Aditivado | Eixo Inox
Acabamento: Preto



205105

CARRINHO JE 100Kg

Peso: 200Kg por folha
Rolamento duplo de afinação de agulhas
Material: Suporte PA Aditivado | Eixo Inox
Acabamento: Preto